


Lagerung der Rührflügelseite

		Gml. nr.
40300	Lagergehäuse leer	80300
40400	Dichtung für Lagergehäuse	80400
40600	Wellendichtringe 40 x 60 x 10 (2 St.)	80600
40700	Verschleißring	80700
40750	Manschette Ø 35	80750
40800	Schräggrollenlager 30207 (2 St.)	80800
40900	Distanzring	80900
41000	Sicherungsstifte 8x50 + 5x50 DIN 1481	81000
41100	Gewinding	81100 V FEIZ NR HOS EIK
42100	Sicherungsstift 4x14 DIN 1481	
40301	Lagergehäuse kpl. ohne Welle (vormontiert)	80301



Die Dichtung für Lagergehäuse hat eine Lippe am Innendurchmesser, die zur Rührwerkrohrseite schauen muß.